


# E12340



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010C04



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas

sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC

Clase de protección III

Corriente máxima total [A] 4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Nota sobre la temperatura ambiente 21 días: ...120

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 512,7

Dimensiones [mm] 28 x 15 x 38

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca zinc conformado a presión

Aptitud para cadenas portacables sí

Aptitud para cadenas portacables Radio de curvatura mín. 10 x diámetro del cable

# E12340



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010C04

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



### Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco