




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados; Cable apantallado
Versión		cable Ethernet, codificación D
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	369,2
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, verde, apantallado; 4 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

