


E2M251



Cable de conexión para la Multiviewbox E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Versión	Para la conexión de la MultiViewBox E2M250

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 DC
-----------------------------	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	322,8
Materiales	Carcasa: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT
Material de la tuerca	zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija ≥ 100 mm

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 3,85 m, PUR, Libre de halógenos, negro, \varnothing 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: zinc conformado a presión



1	12 / 24 V DC rojo
2	GND blanco
3	IN 1 azul
4	IN 2 marrón
5	IN 3 blanco / amarillo
6	IN 4 gris
7	no utilizado
8	no utilizado