


## Fuente alimentación conectable

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E80120

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 Fuente de alimentación  
2 Conector M12



## Datos eléctricos

Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Rango de tensión de entrada AC	[V]	100...240
Tensión de salida DC	[V]	24
Corriente de entrada (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

## Salidas

Corriente de salida total	[A]	0,33
---------------------------	-----	------

## Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 40; (Conector M12: IP 67)
---------------------	------------------------------

## Datos mecánicos

Peso	[g]	135
Materiales		PPE

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Conector: 1 x M12