


Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 226

Materiales en contacto con el fluido

1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores

G 1 rosca interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso

Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm

Estanqueidad

Anillo sellante

Clase aséptica según DIN 11866

H4

Accesorios

Componentes incluidos

Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054

Accesorios (opcionales)

Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123

junta de estanqueidad: 1, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124

Notas

Cantidad por pack 1 unid.