


**Tubo de protección para sensores de temperatura**

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

**Campo de aplicación**

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Versión                        | para sensores de temperatura EL = 350 mm |
| Resistencia a la presión [bar] | 25                                       |

**Datos mecánicos**

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Peso [g]                                                   | 653                                               |
| Materiales                                                 | inox (1.4404 / 316L)                              |
| Conexión de sensores                                       | 1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT        |
| Conexión de proceso                                        | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | ≤ 0,6 / -                                         |
| Longitud de instalación EL [mm]                            | 267                                               |
| Longitud de taladro BL [mm]                                | 304,8                                             |

**Notas**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|