




## Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPTER SIL18



### Campo de aplicación

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Aplicación                     | para aplicaciones industriales |
| Instalación                    | para montaje en T              |
| Fluidos                        | fluidos líquidos y gaseosos    |
| Resistencia a la presión [bar] | 300                            |

### Homologaciones / pruebas

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
| Indicaciones de seguridad         | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.                                            |

### Datos mecánicos

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso [g]                      | 94,8                                                                                         |
| Tipo de montaje               | para montaje en T                                                                            |
| Materiales                    | Tuerca: inox (1.4571 / 316Ti); Adaptador: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 70 Shore A |
| Conexión de sensores          | M18 x 1,5                                                                                    |
| Conexión de proceso           | conexión de rosca M26 x 1,5                                                                  |
| Profundidad de inmersión [mm] | 28,5; (Sondas de medida SID, SFD, TN)                                                        |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|