


E43100



Tubo aislante térmico para sensores de nivel

CLIMATIC TUBE L=264



Campo de aplicación	
Versión	para sensores capacitivos de nivel LK, LI
Fluidos	agua; fluidos acuosos
Temperatura del fluido [°C]	0...65
Resistencia a la presión [bar]	0,5
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	20...60
Datos mecánicos	
Peso [g]	86
Materiales	PP-H; NBR
Longitud L [mm]	264
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.