


Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 341,5

Materiales 1.4435 (inox / 316L)

Conexión de sensores G 1/2 junta cónica

Conexión de proceso Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851

Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4

Clase aséptica según DIN 11866 H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.