


E60076



Rueda de medida

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Campo de aplicación	
Versión	goma
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	519
Diámetro interior [mm]	10
Diámetro exterior [mm]	159,16
Materiales	Rueda:: aluminio; acabado: PU
Par de apriete [Nm]	3; (Tornillo de montaje)
Dureza de la superficie	60 Shore A
Circunferencia [mm]	500
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.