


E60138



Rueda de medida

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Campo de aplicación

Versión	plástico estriado
---------	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	61,3
Diámetro interior	[mm]	10
Diámetro exterior	[mm]	63,66
Materiales	Rueda:: aluminio; acabado: PU	
Par de apriete	[Nm]	1,5; (Tornillo de montaje)
Dureza de la superficie	90 Shore A	
Circunferencia	[mm]	200

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------