




Toma para cable plano AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Artículos alternativos: E75005

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Versión	AS-i
---------	------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total [A]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	17,9
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA

Notas

Notas	<p>indicaciones de instalación primero separe el soporte (naranja) de la toma vampiro.</p> <p>coloque el cable en el soporte y ciérrelo.</p> <p>enosque de nuevo la toma vampiro en el soporte.</p>
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

	en caso de conexión al cable plano AS-i amarillo
1	AS-i +
3	AS-i -
	en caso de conexión al cable plano negro
1	+24V DC
3	0V

E70096



Toma para cable plano AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PA

