




Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	10

Salidas


Alimentación	PNP
--------------	-----



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Enclosure type	Type 1
Datos mecánicos		
Peso	[g]	224,5
Dimensiones	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapones de protección: 2 etiquetas: 4	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conexión		
Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

