




Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso	[g]	226,5
Dimensiones	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12

Accesorios


Componentes incluidos	Tapones de protección: 2 etiquetas: 4
-----------------------	--

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Conexión





Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

