




Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09

Grado de protección	IP 67; IP 68
---------------------	--------------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso	[g]	530,6
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 100
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapones de protección: 2
	etiquetas: 6

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm





Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09

Conexión



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

Colores de los hilos :
marrón
azul
verde
verde / amarillo
gris
rosa
rojo
blanco
amarillo