


EBC033



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80

EBC033



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	1190	
Dimensiones [mm]	22 x 54 x 127	
Materiales	PA	
Material del cuerpo	PA	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8	
Tipo de conector	M12	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible ciclos de curvatura	mín. 10 x diámetro del cable > 2 Mio.

Accesorios

Componentes incluidos	Tapones de protección: 2 etiquetas: 8
-----------------------	--

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



EBC033



Caja repartidora

ZD08H050MSS0010H11

Conexión

<u>BN</u>	<u>1 (1...8)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...8)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...8)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>
<u>BK</u>	<u>4 (7)</u>
<u>VT</u>	<u>4 (8)</u>

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo