




Caja repartidora

ZDO4F035MSS0010H10



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	6
Salidas	
Alimentación	PNP
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	650
Materiales	PBT-GF20; latón niquelado

EBC049



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0010H10

Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M8	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: M8, E73005
	Adaptador para carril DIN:, E73006

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado




EBC049



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0010H10

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo