EBC050

Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68; (1 m / 7 días)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	88,5
Dimensiones	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado

EBC050

Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M8	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN:, E73006	
	Tapón de protección: M8, E73005	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conexión		

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado

Conexión



EBC050

Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado