


# EBC058



## Caja repartidora

ZDO4F035MSJ0005H10



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	6

### Salidas

Alimentación NPN

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g]	368,5
Materiales	PBT-GF20; latón niquelado

# EBC058



## Caja repartidora

ZDO4F035MSJ0005H10

Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M8	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Accesorios

Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN:, E73006
	Tapón de protección: M8, E73005

### Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado




# EBC058



## Caja repartidora

ZDO4F035MSJ0005H10

### Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo