


EBC061



Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0005H10



Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	6

Salidas

Alimentación NPN

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	470,5
Dimensiones [mm]	20 x 30 x 85,5



Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0005H10

Materiales	PBT-GF20; latón niquelado	
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M8	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN:, E73006	
	Tapón de protección: M8, E73005	

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado




EBC061



Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0005H10

Conexión



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo