




Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6
Salidas		
Alimentación		NPN
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68; (1 m / 7 días)



Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Datos mecánicos		
Peso	[g]	109
Dimensiones	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M8


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN:, E73006
	Tapón de protección: M8, E73005

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión


Conector: 1 x M16; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado



Caja repartidora

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado

