




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050VAS0025G05



Campo de aplicación

| | |
|-------------------------|--|
| Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
| Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
| Libre de siliconas | sí |

Datos eléctricos

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Clase de protección | | III |
| Corriente máxima total | [A] | 4 |
| Corriente máxima total (UL) | [A] | 3 |

Condiciones ambientales

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...100 |
| Nota sobre la temperatura ambiente | | cULus: ...50 |
| Temperatura ambiente (en movimiento) | [°C] | 5...100 |
| Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento | | cULus: ...50 |
| Grado de protección | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Datos mecánicos

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Peso | [g] | 1179,5 |
| Dimensiones | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
| Materiales | | Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM |
| Material de la tuerca | | inox (1.4404 / 316L) |



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050VAS0025G05

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Aptitud para cadenas portacables | | sí |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable |
| | velocidad de avance | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ² |
| | ciclos de curvatura | > 1 Mio. |
| | esfuerzo de torsión | ± 180 °/m |

Notas


| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5,2 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



| | |
|------|------------------------|
| | Colores de los hilos : |
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| GY = | gris |
| WH = | blanco |