


# KT5007



## Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



### Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 96,9 / L = 11

### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	dinámico
-----------------------------	----------

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	12...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	500

### Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Duración de la señal de salida [ms]	300

# KT5007



## Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Tiempos de respuesta		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	418
Datos mecánicos		
Peso	[g]	115,5
Dimensiones	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiales		Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	Disponibilidad	8 x LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Embelecedor protector en varios colores
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		
Cable: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M8; codificación: A		
		

### Conexión

