


# O2D925



## Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



### Características del producto

Tipo de luz luz infrarroja

### Campo de aplicación

Campo de iluminación [mm] 10 x 150

Diseño barras

Modo de funcionamiento alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 24 DC

Consumo de corriente [mA] Régimen "funcionamiento permanente": 415; Régimen "Alta luminosidad": 640

Tipo de luz luz infrarroja

# O2D925



## Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Longitud de onda	[nm]	875
------------------	------	-----

### Entradas

Disparador	24 V PNP
------------	----------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
----------------------	------	----------

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
-------------------------------	------	----------

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Protección contra sobrecalentamiento	sí; (desconexión con 65...75 °C)
--------------------------------------	----------------------------------

### Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	--

### Datos mecánicos

Peso	[g]	218,5
------	-----	-------

Dimensiones	[mm]	200 x 13 x 18
-------------	------	---------------

Materiales	aluminio negro anodizado
------------	--------------------------

Material de la lente	vidrio
----------------------	--------

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Disponibilidad	1 x LED, verde
----------------	----------------

Exceso de temperatura	1 x LED, rojo
-----------------------	---------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Conector: 1 x M12; codificación: A




# O2D925



## Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

### Conexión



- 4 Disparador
- 2 Régimen "Alta luminosidad"