


QHA210



Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción

moneo appliance QHA210

Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado



- 1 LED de estado
- 2 interruptor de encendido/apagado
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Interfaz Ethernet A
- 6 Interfaz Ethernet B
- 7 Conector de vídeo DisplayPort x 2
- 8 alimentación de tensión
- 9 puesta a tierra

Campo de aplicación

Aplicación	Hardware informático para la utilización de moneo
Descripción del contenido	Suministro de capacidad de almacenamiento y potencia de procesamiento software moneo preinstalado
Compatibilidad	Sencilla puesta en marcha sin conocimientos específicos de informática incluye appliance management system (AMS) para la configuración y el mantenimiento
Conectividad	Se puede utilizar independientemente de la infraestructura informática Posibilidad de integración en cualquier momento en la estructura de la red informática
Mantenimiento y asistencia técnica	Interfaces para el sensor y la red informática Funciones integradas de actualización, copia de seguridad y asistencia técnica a través del sistema de gestión del appliance

QHA210



Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción

moneo appliance QHA210

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Potencia absorbida	[W]	21; (máximo: 47)
Salidas		
Número de salidas de vídeo		2; (DisplayPort)
Software / programación		
Licencias incluidas		appliance management system (AMS)
Nota sobre la licencia		vinculada al hardware; Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado
Sistema operativo		Debian Linux 11
AMS		
Idioma		alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano
consola AMS		
Idioma		inglés
Requisitos del sistema		
Navegador web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Interfaces		
Interfaz de comunicación		Ethernet; USB
Número de interfaces Ethernet		2; (GBit)
Número de interfaces USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95; (40 °C sin condensación)
Grado de protección		IP 40
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistencia a vibraciones	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1269,2
Dimensiones	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Procesador		Intel Atom E3940 Quad Core
Chip TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Memoria de trabajo		8 GB
Memoria masiva		256 GB SSD
Notas		
Notas		Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado
Cantidad por pack		1 unid.