


SBT634



Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBT34XKX10KG/O/US



Características del producto

Rango de medición	[l/min]	0,3...50
Conexión de proceso		G 3/4

Campo de aplicación

Fluidos		Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol
Temperatura del fluido	[°C]	10...180
Resistencia a la presión	[bar]	30
Resistencia a la presión	[MPa]	3
Nota sobre la resistencia a la presión		estático



Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBT34XKX10KG/O/US

Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-15...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente	[mA]	< 35
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Señal de salida		señal analógica
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	500
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	[l/min]	0,3...50
Precisión / variaciones		
Repetibilidad	[% del valor final]	1
Error de medición	[% del valor final]	± 5
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	< 0,01
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques		DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones		DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	393
Datos mecánicos		
Peso	[g]	678,75
Materiales		latón con revestimiento de bronce blanco; PPS; aleación de cobre; aluminio anodizado; PEI; silicona; Junta tórica: EPDM; FKM
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); latón; latón con niquelado químico; PPS; Junta tórica: FKM; Imán: aleación metálica niquelado; adhesivo de dos componentes
Conexión de proceso		G 3/4
Ciclos de conmutación, mecánica		10 millones
Notas		
Notas		Recomendación utilizar un filtro de 200 micrómetros todos los datos son aplicables para agua (20 °C).

SBT634



Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBT34XKX10KG/O/US

Cantidad por pack


1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 0,3 m, silicona

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión




identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
WH = blanco

Diagramas y curvas



dP Pérdida de carga

Q cantidad de caudal