


ANT960

RFID-UHF-antenni

DTRUHFA_AERWKOTN04



Sähköiset tiedot

Maks. tuloteho	[mW]	1000
Toimintataajuus	[MHz]	902...928 (FCC)
Antenniliitännät		1; (TNC-liitin)
Polarisaatio		pyöreä
Lähetysteho ERP	[mW]	3981
Antennivahvistus	[dB]	8,5
Impedanssi	[Ω]	50

Tunnistusalue

Aukkokulma	[°]	65
------------	-----	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	2406,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	300 x 300 x 79
Materiaalit		kotelo: alumiini; TNC-liitin: messinki / PTFE; Suojakansi: muovi;

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------