




Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 potentiometri



Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		II; (IEC 61140)
Käynnistysviive	[s]	< 0,38
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	2,5
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Ulkoinen tulon suojaus		10 A; B
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
DC OK -signaalin luotettavuus	24 V DC (30 mA)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
--------------------	------	--------



Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Suojausluokka	IP 20
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	335
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 30 mm)
Mitat [mm]	90 x 45 x 100
Materiaalit	PC ABS

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	DC-ok	1 x LED, vihreä
--------	-------	-----------------


Huomautuksia

Huomautuksia	lähtöjännite (SELV, PELV)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

Liitäntä



- 1: ensiö
2: toisio