


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

134,6

Mitat

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

≥ 30 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E3M131



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu



Liitântä

