

Liitäntäkaapeli

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	CAN-väylä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...80
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	729								
Mitat [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5								
Materiaalit	PUR								
Valukotelomateriaali	PUR								
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Taivutussäde kiinteässä asennuksessa</td><td>min. 5 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 1 Mio.</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.								



Liitäntäkaapeli

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

Huomautuksia


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;

Kiristysmomentti: 0,5 Nm




Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; kierretty; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / kierretty + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / kierretty

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; vaippa; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Liitäntä



Johdinvärit :
 BK = musta
 BU = sininen
 RD = punainen
 WH = valkoinen
 screen = vaippa

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;

Kiristysmomentti: 0,5 Nm

