


E11898



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Sovellutus

Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67; IP 42; (M12 uros / RJ45 uros)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	163,5
Materiaalit		PUR / PC
Valukotelomateriaali		PUR / PC
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - urospistoke M12

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



**Ethernet-liitäntäkaapeli**

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Sähköinen liitäntäKaapeli: 2 m, PVC, vihreä, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45**

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC

