


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-rengas 44 x 2 mm



Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-25...100
Aineen lämpötila, hetkellinen	[°C]	-25...110
Painealue	[bar]	8

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	90,5
Mitat	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Kierremerkintä		G 1 1/2
Materiaalit		Adapteri: POM; Tiiviste: EPDM
Anturiliitäntä		kierreliitäntä M30 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 1 1/2 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------