





Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Sovellutus	
Erityispiirre	Halogeniton
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	51
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - uropistoke	

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm






Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

