




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Sovellutus	
Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	välikaapeli
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67; IP 42; (M12 uros / RJ45 uros)
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	1357
Materiaalit	PUR / PC
Valukotelomateriaali	PUR / PC
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl


Sähköinen liitäntä - urospistoke M12

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Sähköinen liitäntäKaapeli: 20 m, PVC, vihreä, Ø 6,2 mm, suojattu; 4 x 0,38 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45**

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC

