




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus	
Malli	pinnankorkeusantureille LR
Aineen lämpötila [°C]	-40...200
Painealue [bar]	16
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	420
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitântä	kierrelliitântä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierrelliitântä G 3/4 ulkokierre
Pituus L [mm]	700
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiiviste: 1
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl