




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A



1 vuotoaukko



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Sovellutus

Malli	säiliöille, vuotoaukolla
Painealue [bar]	50
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	50

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	166
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 30 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-renkaat:, FKM
--------------------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------