




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector, M12, V2A, 1m



Sovellutus

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
| Malli         | AS-i                 |

Sähköiset tiedot

|                               |     |                |
|-------------------------------|-----|----------------|
| Käyttöjännite                 | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 2              |

Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -20...70 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

Mekaaniset tiedot

|             |     |                                                                                                                                          |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paino       | [g] | 82,7                                                                                                                                     |
| Materiaalit |     | kotelo Ylempi osa: PUR; kotelo pohjaosa: PA 6.6; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |


Huomautuksia

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huomautuksia   | Lattakaapeli ei saa päättyä haaroittimeen.<br>Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen. |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                                                                                               |

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, PVC

Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: kullattu




# E79998



## AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector, M12, V2A, 1m

### Liitäntä



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |