


E3M133



Câble avec prise femelle

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection	IP 68	
Données mécaniques		
Poids	[g]	595
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	zamac	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 30 mm
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

E3M133



Câble avec prise femelle


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement

