


# E10137



## Prise à câbler

SDOGJ040PLSFKPG



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65

### Données mécaniques

Poids	[g]	26,6
Dimensions	[mm]	25 x 25 x 56
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		ULTRAMID

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E10137



## Prise à câbler

SDOGJ040PLSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ULTRAMID



### Raccordement

