


E11898



Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Application

Version	câble Ethernet, codage D
Application	Câble croisé; Câble croisé

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

Données mécaniques

Poids [g]	163,5
Matières	PUR / PC
Matière du corps	PUR / PC
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E11898




Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, vert, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC

