


Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0010C05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC534

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	455,4
Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0010C05

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm;
Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc