


Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET



Application

Version	montage par cylindre de serrage
---------	---------------------------------

Données mécaniques

Poids	[g]	51,8
Type de montage		profil rond; (Ø 10 mm)
Dimensions	[mm]	30,8 x 1,5 x 43,2
Matières		inox 1.4571 (316Ti)

Accessoires

Fourniture	vis à tête cylindrique: 2 x M3 x 14
	Cylindre de serrage
	Vis à tête cylindrique
	Écrou: M4

E21272



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------