


E33612



Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Application	
Tenue en pression [bar]	40
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	283,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité
Raccord process	raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces