


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression [bar] 40

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g] 199

Matériaux en contact avec le fluide

inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4

Raccordement capteurs

G 1 taraudage Aseptoflex Vario

Raccord process

raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851

Étanchéité

métal sur métal

Classe hygiénique selon DIN 11866

H4

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces