


E33713



Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression [bar] 25

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g] 353

Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4

Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptoflex Vario

Raccord process raccord pour tube DIN DN50 (2") DIN 11851

Étanchéité métal sur métal

Classe hygiénique selon DIN 11866 H4

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces