


# E33211



## Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario  
2 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

### Application

Tenue en pression [bar] 40

### Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

### Données mécaniques

Poids [g]	134
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	raccord pour tube DIN DN32 (1,25") DIN 11851
Etanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

### Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces