

**Tube protecteur pour sondes de température**

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100


**Application**

|                                   |                                          |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
| Version                           | pour capteurs de température EL = 100 mm |  |
| Tenue en pression [bar]           | 100                                      |  |
| Remarque sur la tenue en pression | < 250 °C                                 |  |

**Données mécaniques**

|                                 |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|--|
| Poids [g]                       | 130,7               |  |
| Matières                        | inox 1.4571 (316Ti) |  |
| Raccordement capteurs           | G 1/2 Ø 6 mm        |  |
| Raccord process                 | G 1/2               |  |
| Longueur d'installation EL [mm] | 74                  |  |
| Longueur perçage BL [mm]        | 100                 |  |

**Remarques**

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| Unité d'emballage | 1 pièces |  |
|-------------------|----------|--|