


Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified


Application

Version	pour capteurs de température EL = 300 mm	
Tenue en pression [bar]	25	

Données mécaniques

Poids [g]	500,5	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT	
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	≤ 0,6 / -	
Longueur d'installation EL [mm]	191	
Longueur perçage BL [mm]	228,6	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------