


Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L450



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application	
Version	pour capteurs de niveau LR
Température du fluide [°C]	-40...200
Tenue en pression [bar]	16
Résistance à la dépression [mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16
Données mécaniques	
Poids [g]	299,5
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage
Raccord process	taroudage 3/4" NPT filetage extérieur
Longueur L [mm]	450
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces