




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L1000



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application

Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression [bar]	16	
Résistance à la dépression [mbar]	-1000	
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16	

Données mécaniques

Poids [g]	585	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage	
Raccord process	taroudage 3/4" NPT filetage extérieur	
Longueur L [mm]	1000	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------